



Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8), M20, Schaft-Vierkant: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	296330 12
GTIN	4045197884787
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab \emptyset	21 mm
Schaft-Vierkant	12 mm
Gesamtlänge	180 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel