



## Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8), M20, Schaft-Vierkant: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	296330 20
GTIN	4045197884800
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	20 mm
für Bohrungen ab $\varnothing$	34 mm
Gesamtlänge	250 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel