



Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8), M20, Schaft-Vierkant: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	296330 25
GTIN	4045197884817
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	25 mm
für Bohrungen ab Ø	43 mm
Gesamtlänge	300 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel