



Innen-Eckdrehmeißel links ähnlich DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schaft-Vierkant: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	296455 25
GTIN	4045197884916
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab \varnothing	43 mm
Schaft-Vierkant	25 mm
Gesamtlänge	300 mm
Schneidstoff	P20/K25
Produktart	Drehmeißel