

**Stirndrehmeißel rechts ähnlich DIN 4977 (ISO 5), M20, Schaft-Vierkant: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296715 16
GTIN	4045197884985
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	16 mm
Gesamtlänge	110 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel