

**Stirndrehmeißel rechts ähnlich DIN 4977 (ISO 5), M20, Schaft-Vierkant: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296715 25
GTIN	4045197885005
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant	25 mm
Gesamtlänge	140 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel