



## ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen), Typ: 29607



### Bestelldaten

Bestellnummer	360014 29607
GTIN	4045197885104
Artikelklasse	31O

### Beschreibung

**Ausführung:**

Zentrumbohrung Ø 25 H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes.

**Werkstoff:**

**Basisplatte** aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 / 12805.

**Hinweis:**

Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

passend für Maschinentyp: Hermle C12 / 22 / 250

Spanntopf-Ø: 120 mm

Anzahl Spanntöpfe: 4

Ø A: 330 mm

Höhe H: 44 mm

Stichmaß S: 200 mm

### Technische Beschreibung

passend für Maschinentyp	Hermle C12 / 22 / 250
Stichmaß S	200 mm
Spanntopf-Ø	120 mm

Typ	29607
Anzahl Spanntöpfe	4
Ø A	330 mm
Höhe H	44 mm
Kreuzstichmaß	ja
Serie	ZeroClamp
Ausführung	
Material	
Produktart	

## Zubehör

ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 29611	360021 29611
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/190	360025 18M16/190
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
	360025 25M10/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ  
25M10/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138 360025 12M10/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10 360025 25M10

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90 360025 12M10/90

ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808 360017 12808

ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805 360017 12805

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12 360025 18M12