

**Garant****6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631225 4,5
GTIN	4045197496959
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Die Surface Drive Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben; empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden. Einsätze mit Bohrung.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	24,8 mm
Schlüsselweite	4,5 mm
Ø abtriebsseitig	7,4 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz