

FLUKE.

## Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ: T90



### Bestelldaten

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 473090 T90   |
| GTIN          | 095969599672 |
| Artikelklasse | 47H          |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Zweipolige Spannungsprüfer mit ergonomischer Einhandbedienung für Steckdosen. Messwertanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Batterieanzeige - bei entladener Batterie kann gemessene Spannung weiterhin angezeigt werden. Aufschiebbare Prüfspitzen mit Verschleißanzeiger.

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

**Norm:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

### Technische Beschreibung

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Frequenzmessung                 | 40 - 400 Hz         |
| FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom | ja                  |
| Durchgangsprüfung               | optisch / akustisch |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Anzeigebereich AC                        | 12 - 690 V        |
| Kalibrierung                             | I1                |
| IP-Schutzart                             | IP 54             |
| Überspannungskategorie                   | CAT II 690 V      |
| Überspannungskategorie                   | CAT III 600 V     |
| Anzeigebereich DC                        | 12 - 690 V        |
| Polaritätsprüfung                        | ja                |
| Anzeige                                  | LED               |
| Taschenlampenfunktion                    | ja                |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 2                 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3        |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben |
| Produktart                               | Spannungsprüfer   |

## Dienstleistungen

|   |          |
|---|----------|
| KalibrierungSpannungsprüfer Typ S       | 027120 S |
| DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S | 027160 S |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|