

FLUKE®

Wärmebildkamera, Typ: TIS20**Bestelldaten**

Bestellnummer	474035 TIS20
GTIN	95969798839
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. **3,5 Zoll-Display**. Integrierte Digitalkamera mit **Bild-im-Bild-Modus**: Überblendung von Sichtbild und Wärmebild zur einfachen Erkennung von Problem und Lage.

Fluke Connect verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth mit Ihrem Smartphone.

- **Sicherung von Messungen und Bilder.**
- **Berichterstellung und -versendung per Mail direkt vom Smartphone.**

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter, USB-Kabel und gepolsterte Tragetasche.

Schnittstelle: Fluke Connect

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Temperaturbereich: -20 - 350 °C

Genauigkeit: ± 2 °C oder 2 % vom Messwert

Thermische Empfindlichkeit: 0,1 K

Bildwiederholfrequenz: 9 Hz

Sichtfeld: 35,7×26,8 mm

Detektorgröße: 120×90 px

Technische Beschreibung

Detektorgröße	120×90 px
Sichtfeld	35,7×26,8 Grad
Temperaturbereich	-20 - 350 °C
Thermische Empfindlichkeit	0,1 K
Genauigkeit	±2 °C oder 2 % vom Messwert
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
minimaler Fokussierabstand	0,45 m
Schnittstelle	Fluke Connect
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Wärmebildkamera