

FLUKE.

**Strommesszange, Typ: 324****Bestelldaten**

Bestellnummer	473290 324
GTIN	095969623759
Artikelklasse	47H

**Beschreibung****Ausführung:**

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design. Zusätzlich Temperaturmessung und Display mit Hintergrundbeleuchtung. Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie zur Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen.

**Norm:****EN 61010-1****Lieferumfang:**

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche. Batterien 2x Nr. 081561 Gr. LR3.

**Technische Beschreibung**

Widerstand	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Kapazität	100,0 $\mu$ F bis 1000 $\mu$ F
Wechselspannung AC	0,1 V – 600 V
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Überspannungskategorie	CAT IV 300 V

Anzeigeumfang	4000
maximale Zangenöffnung	30 mm
Wechselstrom AC	0,1 A – 400 A
Gleichspannung DC	0,1 V – 600 V
Messverfahren	TRUE RMS (AC)
Grundgenauigkeit	2 %
Speicherfunktion	HOLD
Kontaktmessung Temperatur	-10 - 400 °C
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

## Dienstleistungen

Kalibrierung Stromzange Typ D	027050 D
DAkKS-Kalibrierung Stromzange Typ D	027060 D

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------