



Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Schaft-Vierkant: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	296745 10
GTIN	4045197884480
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	10 mm
Gesamtlänge	90 mm
Schneidstoff	P20/K25
Produktart	Drehmeißel