



## Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 263 (ISO 11), M20, Schaft-Vierkant: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297145 10
GTIN	4045197885593
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

#### Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

#### Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

maximale Einstechtiefe $t_{\max}$	6 mm
Schaft-Vierkant	10 mm
Schneidenbreite	3 mm
für Bohrungen ab $\varnothing$	25 mm
Gesamtlänge	150 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel