

**Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	296830 25
GTIN	4045197885524
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	25 mm
Gesamtlänge	140 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel