



## Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Schaft-Vierkant: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	296745 12
GTIN	4045197884497
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	12 mm
Gesamtlänge	100 mm
Schneidstoff	P20/K25
Produktart	Drehmeißel