



## Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 263 (ISO 11), M20, Schaft-Vierkant: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297145 12
GTIN	4045197885609
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	12 mm
für Bohrungen ab $\varnothing$	30 mm
Schneidenbreite	4 mm
maximale Einstechtiefe $t_{\max}$	10 mm
Gesamtlänge	160 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel