



## Gewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 282 (ISO 12), M20, Schaft-Vierkant: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297165 16
GTIN	4045197885678
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	16 mm
Gesamtlänge	125 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel