

**Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297030 12
GTIN	4045197885531
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite	3 mm
Schafthöhe h	12 mm
Gesamtlänge	100 mm
Schaftbreite b	8 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel