

**Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297030 16
GTIN	4045197885548
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	16 mm
Schneidenbreite	4 mm
Gesamtlänge	110 mm
Schaftbreite b	10 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel