



## Innengewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 283 (ISO 13), M20, Schaft-Vierkant: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297185 25
GTIN	4045197885753
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

**Verwendung:**

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

**Achtung:**

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab $\varnothing$	55 mm
Schaft-Vierkant	25 mm
Gesamtlänge	250 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel