



Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 263 (ISO 11), M20, Schaft-Vierkant: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	297145 20
GTIN	4045197885623
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	20 mm
maximale Einstechtiefe t_{max}	16 mm
für Bohrungen ab \varnothing	50 mm
Schneidenbreite	6 mm
Gesamtlänge	210 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel