

**Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297030 20
GTIN	4045197885555
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	20 mm
Schneidenbreite	5 mm
Gesamtlänge	125 mm
Schaftbreite b	12 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel