

**Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297030 32
GTIN	4045197885579
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	32 mm
Schneidenbreite	8 mm
Gesamtlänge	170 mm
Schaftbreite b	20 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel