

**Garant****Tischwagen mit höhenverstellbarer Ladefläche TA9, Typ: TA92****Bestelldaten**

Bestellnummer	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Mittels Handkurbel **manuell höhenverstellbar**. Die Ladefläche wird dabei mit **4 mechanischen Spindel-Hubsäulen** nach oben und unten bewegt. Griff mit Haptoprene®-Einlage aus schlagfestem Polypropylen, dieser lässt sich zur Betätigung der Handkurbel nach oben wegklappen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ( mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Lackierung:**

Silber und Anthrazit **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Aus Sicherheitsgründen ist kein Einbau einer Lochblechwand möglich.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	509 mm
Ladeflächenbreite	890 mm
Gewicht	67,6 kg
Höhenverstellbereich	680 - 970 mm

Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Rad-Ø	125 mm
Typ	TA92
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Breite	1040 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Produktart	Tischwagen