

bimos

Arbeitsdrehstuhl, PU-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch, Farbe: BLACK**Bestelldaten**

Bestellnummer	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Artikelklasse	96B

Beschreibung**Ausführung:**

Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung.

Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:**DIN 68877**

Sitzbreite: 460 mm

Sitztiefe: 470 mm

Rückenlehne Höhe: 580 mm

Farbe Sitzmaterial: schwarz

Technische Beschreibung

Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Material Rückenlehne	PU-Schaum
Sitzbreite	460 mm
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel

Fußkreuz Ausführung	Gleiter mit Fußring
stufenlose Höhenverstellung	ja
Rückenlehne Höhe	580 mm
Material Fußkreuz	Kunststoff
Sitztiefe	470 mm
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Gewicht	16 kg
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Serie	Work-Tec
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	590 - 860 mm
Produktart	Arbeitsstuhl hohe Sitzhöhe

Zubehör

Bodengleiter (1 Satz = 5 Stück)	963188
Multifunktionsarmlehnen-Paar höhenverstellbar für Work-Tec und Work-Tec plus	965388