



LED-Stirnlampe, Herstellerbezeichnung: H8R



Bestelldaten

Bestellnummer	081486 H8R
GTIN	4058205005623
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen. **Sehr Leuchtstark (600 Lumen)** und kompakt. **Einhand-Focus** und wechsel- und wiederaufladbare USB-Akkubox. Rücklicht und Ladestandsanzeige.

IP-Schutzart: IP 54

Herstellerbezeichnung: H8R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 10 - 600 lm

Leuchtdauer: 10 - 120 h

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	H8R
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom	10 - 600 lm
Kopf-Ø	36 mm
Smart Light Technology (SLT)	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja
Rapid Focus	ja

Akkuspannung	3,6 V
Leuchtweite	20 - 150 m
ATEX-Zone	keine
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	158 g
Leuchtdauer	10 - 120 h
Akkukapazität	3,2 A·h
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Beleuchtung dimmbar	nein