

Garant**ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde, Typ: 25M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	360025 25M10
GTIN	4045197885333
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innengewinde inklusive dazu passendem Gewindestift. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Technische Beschreibung

Zentrier-Ø D	25 mm
Gewinde M ₂ außen	M12
Gewinde M ₁ außen	M10
passend für Spanntopf-Ø	120 mm

Serie	ZeroClamp
Toleranz Außen-Ø	h6
Produktart	Spannbolzen