

**KERN****Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 500kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479435 500
GTIN	4045761144460
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Einfachste Bedienung über 3 Tasten.**
- **Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.**
- **Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.**
- **Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr.081561Gr.LR6.

**Sonderzubehör:**

Schäkel und Haken mit Sicherheitsverschluss auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Gehäuse Tiefe	42 mm
Gehäuse Höhe	152 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Ablesung	1000 g

Nettogewicht	0,35 kg
Gehäuse Breite	80 mm
maximaler Wägebereich	500 kg
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Herstellerbezeichnung	HCB
Produktart	Hänge-/Kranwaage

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------