

KERN**Kompaktwaage Typ ECB, maximaler Wägebereich: 10000g****Bestelldaten**

Bestellnummer	479452 10000
GTIN	4045761161429
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 21 mm). Wägeplatte aus Edelstahl. Einfachste Bedienung über 2 Tasten.

- **Tara-Funktion (Zuwiegefunktion) zum einfachen Nullen der Anzeige.**
- **Batteriebetrieb, Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Anschluss von Netzadapter möglich.**

Sonderzubehör:

6 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Netzadapter oder Akku auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe	60 mm
Tiefe	300 mm
Abmessung Wägeplatte	320×260
Ablesung	5 g
Breite	320 mm
Nettogewicht	2,6 kg
maximaler Wägebereich	10000 g
Anzahl enthaltener Batterien	2

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	K2
Produktart	Kompaktwaaage

Dienstleistungen

KalibrierungWaage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkKS-KalibrierungWaage maximaler Wägebereich 50	027710 50

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------