

KERN**Zählsystem, Typ CCS, maximaler Wägebereich: 60kg**

Bestelldaten

Bestellnummer	479542 60
GTIN	4045761153288
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Zählsystem bestehend aus einer **Referenzwaage und einer Mengenwaage (Plattformwaage)** mit 2,0 m Verbindungskabel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube für Referenzwaage.

Sonderzubehör:

Interner Akku, Signallampe auf Anfrage.

Hinweis:

Zur Kalibrierung bitte beide angebotenen Positionen auswählen, da sowohl die Referenzwaage als auch die Mengenwaage (Plattformwaage) kalibriert werden müssen.

Technische Beschreibung

Einschwingzeit	2 s
Tiefe	350 mm
Plattformwaage Tiefe	400 mm
maximaler Wägebereich	0 - 60 kg
Stückgewicht minimal	1 g
Breite	320 mm
Linearität	±0,2 g
Plattformwaage Breite	500 mm
Plattformwaage Höhe	137 mm
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Ablesung	0,1 g
Nettogewicht	13 kg
Höhe	125 mm
Abmessung Wägeplatte	294×225 mm
Ablesung Mengenwaage	2 g
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Zählwaage