

Garant**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 5,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631225 5,5 |
| GTIN | 4045197496997 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Die Surface Drive Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben; empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden. Einsätze mit Bohrung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------|
| Länge | 24,8 mm |
| geeignet für Zoll (amerikanische Maße) | 13/64 Zoll |
| Ø abtriebsseitig | 8,7 mm |
| Schlüsselweite | 5,5 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| 6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive |
| Norm | DIN 3124 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| mit AS-Drive-Profil | nein |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |