

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631020 14
GTIN	4045197598509
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	19,6 mm
Schlüsselweite	14 mm
Länge	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz