



Tool24 Smartline – Vertikalschrank bestückt mit Werkzeugaufnahmen, für Werkzeugschäfte: SK30



Bestelldaten

Bestellnummer	979100 SK30
GTIN	4045197885357
Artikelklasse	9SA

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Warenausgabesystem zur Lagerung, Ausgabe und Verwaltung von Zerspanungs- und Montagewerkzeugen, Messmitteln, Arbeitsschutzartikeln und einer Vielzahl von Verbrauchsartikeln. Die Mastersysteme sind durch die optionalen Erweiterungsschränke (Slavesystem) erweiterbar. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete sind die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet. (Als Notentriegelung nutzbar). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen. Die Vertikalauszüge sind mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet. Die Auszüge öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.

Verwendung:

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und Zubehör.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Vertikalschränke können nur bei absolut geraden Böden aufgestellt werden. Sie sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Diese Vertikalschränke können nur in Verbindung mit einem Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M oder 979000 S11M-EN betrieben werden.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikalauszug Tragfähigkeit: 600 kg

Höhe: 2000 mm

Breite: 717 mm

Tiefe: 750 mm

Vertikalauszug Schubladen Breite: 155 mm

Vertikalauszug Nutzhöhe: 1750 mm

Anzahl Auszüge: 4

Technische Beschreibung

Tiefe	750 mm
Breite	717 mm
Gewicht	320 kg
Höhe	2000 mm
Vertikalauszug Schubladen Breite	155 mm
Anzahl Auszüge	4
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Vertikalauszug Ausführung	bodengeführt
Anzahl Werkzeugaufnahmen	408
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130	24
Achsabstand A	69 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Warenausgabesystem

