



Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 24X26mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	24 mm
maximale Maulbreite b ₂	58 mm
maximale Maulhöhe h	9 mm
Schlüsselweite ₂	26 mm
maximale Maulbreite b ₁	54 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	265 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel