



## Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 19X22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	44 mm
maximale Maulbreite b2	49 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	19 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	22 mm
maximale Maulhöhe h	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel