



Tool24 PickOne – Slavesystem, Anzahl Gesamtfächer: 448



Bestelldaten

Bestellnummer	979220 448
GTIN	4045197886088
Artikelklasse	9SA

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.

Das Mastersystem kann mit weiteren Slavesystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden. 4 Fachvarianten, ideal für Ausgabe von unterschiedlich großen Artikeln und wechselnden Ausgabeportfolios.

Lackierung:

Fronten lichtgrau RAL 7035, Korpus signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.

Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 1080 mm
Tiefe: 875 mm
Anzahl Fach A: 320
Anzahl Fach B: 32
Anzahl Fach C: 64

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Tiefe	875 mm
Gewicht	275 kg
Breite	1080 mm
Anzahl Fach A	320
Anzahl Fach B	32
Anzahl Fach C	64
Anzahl Fach D	32
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003