



## Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 30X34mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	610950 30X34
GTIN	4045197281425
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	10 mm
maximale Maulbreite b2	75 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	34 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	30 mm
maximale Maulbreite b1	66 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	302 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel