



## 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637000 8
GTIN	4018754001910
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 637029

### Technische Beschreibung

Länge	25 mm
Ø abtriebsseitig	11,7 mm
Schlüsselweite	8 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz