

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 32X36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 32X36
GTIN	4045197441492
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	10 mm
Schlüsselweite ₂	36 mm
maximale Maulbreite b ₂	80 mm
maximale Maulbreite b ₁	70 mm
Schlüsselweite ₁	32 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	325 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel