



Doppelmaulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	611000 12
GTIN	4018754057559
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610100 6X7
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 27X32 mm	610100 27X32
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610100 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 24X26 mm	610100 24X26
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X19 mm	610100 18X19
Kunststoff-Klemmhalter für Anzahl Schlüssel 12	611500 12
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 21X23 mm	610100 21X23
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610100 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 20X22 mm	610100 20X22
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 30X34 mm	610100 30X34
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610100 8X9
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610100 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610100 16X17