

PfeidInghaus

## Hebel-Blechscherer, Modell: 4BR/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Artikelklasse	76L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl. Mit Zahnhebelübersetzung. Schneidet Bleche, Flachstahl, Rund- und Vierkantstahl. Mit den Blechmessern kann auch L- und T-Stahl rechtwinkelig und in Gehrung ausgeklinkt oder geschnitten werden. Dazu sind 2 – 3 Hebelbewegungen notwendig.

#### Lackierung:

Rotbraun.

#### Hinweis:

- Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: **Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.**
- **Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.**
- **Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.**

## Technische Beschreibung

Gewicht	47 kg
Schneidleistung Vierkantstahl	bis 18 mm
Messerlänge oben	186 mm
Schneidleistung Rundstahl-Ø	bis 20 mm
Modell	4BR/8
Schneidleistung Blechstärke	bis 8 mm
Messerlänge unten	175 mm
Produktart	schneidende Zange

---

## Zubehör

Hebelsicherungsfeder Ausführung RECHTS	769937 RECHTS
Ersatzmesser für Blech (Untermesser) Modell 4BR/8	769934 4BR/8
Ersatzmesser für Blech (Obermesser) Modell 4BR/8	769932 4BR/8