

Facklinghaus

**Hebel-Blechscherer, Modell: 1BR/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Artikelklasse	76L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

**Lackierung:**

Rotbraun.

**Hinweis:**

- **Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.**
- **Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.**
- **Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.**

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Rundstahl-Ø	bis 13 mm
-----------------------------	-----------

Messerlänge oben	211 mm
Modell	1BR/6
Schneidleistung Blechstärke	bis 6 mm
Messerlänge unten	180 mm
Gewicht	19 kg
Produktart	schneidende Zange

## Zubehör

Ersatzmesser für Blech (Untermesser) Modell 1BR/6	769934 1BR/6
Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR6/3	769933 1BR6/3
Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR/6	769931 1BR/6
Ersatzmesser für Blech (Obermesser) Modell 1BR/6	769932 1BR/6