

**Koken**
**Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, Typ:**


## Bestelldaten

Bestellnummer	635050
GTIN	4991644060580
Artikelklasse	63R

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

### Norm:

**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

ganze Länge: 200 mm

Zähnezahl: 24

## Technische Beschreibung

Ratschengetriebe	
mit Auswerfer	
ganze Länge	200 mm
elektrische Isolierung	
mit QuickRelease	
Arbeitswinkel	15 Grad
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120

Aufnahmebohrung am Heftende	
stufenlos ausziehbar	
mit Hammerfunktion	
Drehgriff	
Knarrenkopf vom Griff lösbar	
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Schwenkkopf	
Zähnezahl	24
mit Gelenkkopf	
Verschleißteile austauschbar	
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Knarrenkopf Breite	mm
Produktart	