



## Klauenschlüssel, Schlüsselweite: 19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	612800 19
GTIN	4024089009910
Artikelklasse	66A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

**Verwendung:**

Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600 – 621800.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	19 mm
Bohrungs-Ø	12,5 mm
Schlüssellänge L	200 mm
Kopfstärke h	7 mm
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

### Zubehör

Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 12X250 mm	621600 12X250
Drehstift, abgestuft ganze Länge 245 mm	621800 245
Drehstift, abgestuft ganze Länge 180 mm	621800 180