

**Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 25X28mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610950 25X28
GTIN	4045197441485
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

maximale Maulhöhe h	9 mm
maximale Maulbreite b1	56 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	28 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	25 mm
maximale Maulbreite b2	62 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	274 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel