



Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ:



Bestelldaten

Bestellnummer	635150
GTIN	4018754177783
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 6°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
ganze Länge	194 mm
Zähnezahl	60
Arbeitswinkel	6 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche