

**Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ:****Bestelldaten**

Bestellnummer	635175
GTIN	4000896185412
Artikelklasse	630

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
ganze Länge	186 mm
Zähnezahl	72
Arbeitswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart	Ratsche