

**Klett-Schleifteller, M14, Außen-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	567760 125
GTIN	2050001030283
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Haftseite mit Pilzkopfgewebe, für sicheren Halt von Klettschleifscheiben mit Schlingenvelours. Stabiler **Schleifteller** für allgemeine Schleifarbeiten.

Verwendung:

M14 Gewinde zur direkten Aufspannung auf Winkelschleifern, maximal **80 m/s**.

Hinweis:

Klett-Schleifteller ist **nicht** für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902 – 566950 geeignet.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Außen-Ø	125 mm
Härtegrad	mittel
Gewinde	M14
Produktart	Stützteller