



Klett-Schleifscheibe ABRANET®, Ø 150 mm, Körnung: 180



Bestelldaten

Bestellnummer	567800 180
GTIN	6416868662719
Artikelklasse	56M

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in **netzartiger Struktur** mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

- **Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.**
- **Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).**
- **Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.**
- **Hohe Effektivität – die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.**

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Technische Beschreibung

Körnung	180
Scheiben-Ø	150 mm
Serie	ABRANET®
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Antriebsmaschine	Exzentrerschleifer

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150
Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150