

**Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 30X32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613000 30X32
GTIN	4045197384638
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

**Norm:**

**DIN 895**

**Werkstoff:**

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Oberfläche schwarz.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite <sub>1</sub>	30 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	32 mm
maximale Maulhöhe h	12,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	285 mm
Norm	DIN 895
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert
Produktart	Schraubenschlüssel

